

**Garant****GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC, DLC, Ø e8 DC: 10Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201075 10L
GTIN	4062406186647
Razred artikla	11Z

**Opis****Izvedba:**

**Precizno izbalansirani alati**, osobito prikladni za upotrebu s **vretenima velike brzine**. Posebna geometrija za optimirano odvođenje strugotine **novim postupkom balansiranja**.<br>Najveća mirnoća rada za **izvanrednu kvalitetu površine**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	60 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	Cilindrična drška
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Broj zubi Z	1
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	9,2 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,1 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 1,8 s HA
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	34 mm
Kut spirale	30 stupanj
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	26 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,12 mm

Ø reza $D_c$	10 mm
Ø drške $D_s$	10 mm
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Serija	Master Alu
Prevlaka	DLC
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	480 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	440 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N
PEEK	prikladno	150 m/min	N
PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N
POM GF25	prikladno	160 m/min	N

PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

## Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB