

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 4xD,  
Ø DC m7: 22,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234010 22,5
GTIN	4045197740335
Razred artikla	21S

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Upotreba, reklamni tekst:**

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 070306.

**Napomena:**

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	92 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 070306
Duljina drške L <sub>s</sub>	56 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Broj oštrica Z	1

Seriya	Power Drill
Nazivni Ø D	22,5
Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$	0,25 mm
Duljina izboja $L_A$	112 mm
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6535
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6640
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB630
Vrste pločica za unutarnje rezanje	HB6810
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP1	239700 6IP1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0