

**Garant****GARANT Power Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 4xD, Ø DC m7: 42mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 234010 42     |
| GTIN           | 4045197740878 |
| Razred artikla | 21S           |

**Opis****Izvedba:**

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.

**Tolerancija provrta:** -0,1 / +0,35 mm

**Opis:**

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5xD.

**Upotreba:**

S izmjenjivim pločicama br. 234030 – 234098.

**Upotreba, reklamni tekst:**

S izmjenjivim pločicama br. GG2340 - GG2389.

**Odgovara:**

Izmjenjive pločice SOGX 130511.

**Napomena:**

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

**Tehnički opis**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Broj oštrica Z                               | 1                    |
| Ø drške D <sub>s</sub>                       | 40 mm                |
| Korisna duljina L <sub>1</sub>               | 168 mm               |
| Duljina drške L <sub>s</sub>                 | 68 mm                |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOGX 130511          |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seriya                                         | Power Drill                                      |
| Nazivni $\varnothing$ D                        | 42                                               |
| za colni $\varnothing$                         | 1 21/32 col                                      |
| Maksimalna granica prilagodbe $V_{max}$        | 0,25 mm                                          |
| Duljina izboja $L_A$                           | 197 mm                                           |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB6535                                           |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB6640                                           |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB630                                            |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje             | HB6810                                           |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4xD                                              |
| Drška                                          | ISO 9766                                         |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano zaobljeno                             |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano poprečno bušenje                      |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano paketno bušenje                       |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano ukošeni izlaz                         |
| Primjena bušilice                              | uvjetovano koso bušenje                          |
| Unutarnje hlađenje                             | da                                               |
| Strategija rezanja                             | HPC                                              |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice                   |

## Pribor

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil<br>20IP                      | 674252 20IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP                                       | 239700 20IP |
|                                                                                           | 659874 50   |

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od  
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600