

**Garant****Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965900 6
GTIN	4045197742032
Razred artikla	91B

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

S optimiziranim zglobovima i velikom kontaktnom površinom, 6-strukim pričvršćivanjem zakovicama i plastičnim zaštitnim kapticama.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kapticama.

kadica za odlaganje od plastike.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakiranje:**

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Radna visina cca	3,5 m
------------------	-------

Izvedba nagazne površine	Korak
Težina	8,5 kg
Materijal	Aluminij
Duljina ljestvi	2,23 m
Visina platforme	1,4 m
Visina grede	73 mm
donja vanjska širina	0,55 m
Prohodnost	jednostrana
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Duljina D (L)	2,23 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve