

Garant**Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 965920 2X5 |
| GTIN | 4045197742094 |
| Razred artikla | 91B |

Opis**Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kopicama.

Čvrsto gazište od aluminija osigurano s 4 vijka. S 2 perlonska pojasa visoke čvrstoće kao razuporni osigurači. Sa SafeStep oznakom, označava najviše pristupno gazište.

Bez police za odlaganje.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

| | |
|------------|-----------|
| Prohodnost | obostrani |
|------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Radna visina cca | 2,75 m |
| Visina grede | 73 mm |
| Duljina ljestvi | 1,16 m |
| donja vanjska širina | 0,49 m |
| Dubina prečke/stepenice | 80 mm |
| Izvedba nagazne površine | Korak |
| Težina | 8 kg |
| Duljina D (L) | 1,16 m |
| Tehnika uspona nosivost | 150 kg |
| Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 |
| Vrsta proizvoda | Stajće ljestve |