

**Garant****Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965900 4
GTIN	4045197742018
Razred artikla	91B

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

S optimiziranim zglobovima i velikom kontaktnom površinom, 6-strukim pričvršćivanjem zakovicama i plastičnim zaštitnim kapticama.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kapticama.

kadica za odlaganje od plastike.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lakiranje:**

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Izvedba nagazne površine	Korak
--------------------------	-------

Dubina prečke/stepenice	80 mm
Visina grede	73 mm
Težina	6,6 kg
Prohodnost	jednostrana
Materijal	Aluminij
Radna visina cca	3 m
Visina platforme	0,93 m
donja vanjska širina	0,5 m
Duljina ljestvi	1,73 m
Duljina D (L)	1,73 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve