

Garant**Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane s GripStep-om, broj gazišta uključujući platformu: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965901 6
GTIN	4045197742063
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

S optimiziranim zglobovima i velikom kontaktnom površinom, 6-strukim pričvršćivanjem zakovicama i plastičnim zaštitnim kapticama.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kapticama.

Uključujući gazište **GripStep**.
kadica za odlaganje od plastike.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Radna visina cca	3,5 m
Prohodnost	jednostrana
Visina platforme	1,4 m
Težina	8,5 kg
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Visina grede	73 mm
Materijal	Aluminij
Izvedba nagazne površine	Korak
donja vanjska širina	0,55 m
Duljina ljestvi	2,23 m
Duljina D (L)	2,23 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve