

Garant**Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Razred artikla	91B

Opis**Izvedba:**

Gazišta i okomiti profili od aluminija, stalni spojevi okomitih profila i gazišta, 4-struki rubovi. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji.

80 mm duboka gazišta i protuklizna površina.

EasyHandle Haptoprene® ručka s mehanizmom za stezanje, protukliznim BalanceBase završnim kapičama.

Čvrsto gazište od aluminija osigurano s 4 vijka. S 2 perlonska pojasa visoke čvrstoće kao razuporni osigurači. Sa SafeStep oznakom, označava najviše pristupno gazište.

Bez police za odlaganje.

Standard:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lakiranje:

Gazišta, antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

donja vanjska širina	0,44 m
----------------------	--------

Duljina ljestvi	0,69 m
Izvedba nagazne površine	Korak
Prohodnost	obostrani
Težina	5,4 kg
Radna visina cca	2,25 m
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Visina grede	73 mm
Duljina D (L)	0,69 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stajace ljestve