

3M Scotch-Brite™

Brusno runo od filca CF-PRO, 152×228 mm, Struktura filca: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555999 1000
GTIN	4064035074135
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s brusnim zrnom umetnuto u spoj od sintetičke smole. Visokoučinkoviti flic s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu**.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Rukom, ručni blok br. 556020 ili na vibracijskoj bušilici. **Fino / vrlo fino:** za čišćenje osjetljivih površina, za poboljšanje laganih ogrebotina na metalima. Pogodan također za fina / vrlo fina laganih matiranja na čelicima i nemetalima.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	600 - 1000
3M oznaka	CF-PRO
Izvedba	S Ultra Fine
Stupanj finoće	vrlo fino
Struktura filca	1000

Boja	siva
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	152 mm
Duljina	228 mm
Atribut imena proizvoda	152×228 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Ručni blok	556020
Trn	556030