


PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	223312 GG
GTIN	4960664732951
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

GH - Stabilne oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = $0,3 \times D$.

Čeona oštrica: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,3 mm

Tehnički opis

Tip	GG
Posmak f_z po zubu	0,3 mm
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNMG 1106XNEN-GH
Vrsta	CA420M
Rezni materijal	HM

Čeona oštrica	2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	230 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		