

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 100/14mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 223300 100/14 |
| GTIN           | 4960664732753 |
| Razred artikla | 250           |

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

**Prednost:**

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

**Tehnički opis**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Vijak za stezni zatik                 | 229721    |
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$    | 63 mm     |
| Stezni zatik                          | 229720    |
| Ø reza $D_c$                          | 100 mm    |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 |
| Broj oštrica Z                        | 14        |

|  |               |
|--|---------------|
| Ø prihvatne rupe                       | 32 mm         |
| maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub> | 109 mm        |
| maksimalna dubina reza ap maks         | 6 mm          |
| Izvedba drške                          | s rupom       |
| Kut rezne oštrice κ                    | 70 stupanj    |
| Unutarnje hlađenje                     | ne            |
| Vrsta proizvoda                        | Ravno glodalo |

---

## Pribor

|                |        |
|----------------|--------|
| Vijak s klinom | 229721 |
| Stezni klin    | 229720 |