

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 80/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Broj oštrica Z	8
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	89 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106

Stezni zatik	229720
Ø reza D _c	80 mm
Vijak za stezni zatik	229721
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Vijak s klinom	229721
Stezni klin	229720