

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 315/44mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 315/44
GTIN	4960664732852
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

**Prednost:**

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106
Ø reza $D_c$	315 mm
Broj oštrica Z	44
Stezni zatic	229720
Ø prihvatne rupe	60 mm

Vijak za stezni zatik	229721
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	324 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice $\kappa$	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni klin	229720
Vijak s klinom	229721