

**PNMG 1106XNEN-GH, PR1510, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223314 GG
GTIN	4960664732876
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

GH - Stabilne oštrice.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za =  $0,3 \times D$ .

Čeona oštrica: 2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,3 mm

**Tehnički opis**

Tip	GG
Posmak $f_z$ po zubu	0,3 mm
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNMG 1106XNEN-GH
Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM

Čeona oštrica	2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		