

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 125/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

Broj oštrica Z	12
Ø reza D _c	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm
Stezni zatic	229720
Vijak za stezni zatic	229721

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{\text{maks}}$	134 mm
\varnothing prihvatne rupe	40 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Vijak s klinom	229721
Stezni klin	229720