

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 250/24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

Stezni zatic	229720
Ø prihvatne rupe	60 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Vijak za stezni zatic	229721
Broj oštrica Z	24
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106

maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	259 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
\varnothing reza D_c	250 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni klin	229720
Vijak s klinom	229721