

**PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223318 GG
GTIN	4960664732968
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

GL - Geometrija usmjerena na površinu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $= 0,3 \times D$.

Čeona oštrica: 2,6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,12 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Tip	GG
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNEG 1106XNEN-GL
Vrsta	CA420M
Rezni materijal	HM

Čeona oštrica	2,6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG(G)	prikladno	230 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		