

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 160/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

Stezni zatic	229720
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza D_c	160 mm
Broj oštrica Z	16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106
Vijak za stezni zatic	229721

maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$	169 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Vijak s klinom	229721
Stezni klin	229720