


PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	223320 GG
GTIN	4960664732883
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

GL - Geometrija usmjerena na površinu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = $0,3 \times D$.

Čeona oštrica: 2,6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,12 mm

Tehnički opis

Tip	GG
Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNEG 1106XNEN-GL
Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM

Čeona oštrica	2,6 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		