

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 250/36mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 223300 250/36 |
| GTIN | 4960664732838 |
| Razred artikla | 250 |

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------|--------|
| Ø reza D_c | 250 mm |
| Stezni zatic | 229720 |
| Broj oštrica Z | 36 |
| Ø prihvatne rupe | 60 mm |
| maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm |
| maksimalni vanjski Ø D_{maks} | 259 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 63 mm |
| Vijak za stezni zatik | 229721 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1106 |
| Izvedba drške | s rupom |
| Kut rezne oštrice κ | 70 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |

Pribor

| | |
|----------------|--------|
| Stezni klin | 229720 |
| Vijak s klinom | 229721 |