



Stereo mikroskop, tip: EZ4W



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 491750 EZ4W |
| GTIN | 7630003581010 |
| Razred artikla | 49B |

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop za oštre, izrazito osvijetljene slike visoke rezolucije. Veličine gumba za namještanje prilagođene obliku ruke te njihova podesiva primjena omogućavaju stalnu upotrebu bez umora. Razmak očiju može se individualno podešavati.

Folijska tipkovnica, može se birati 3 metode osvjetljenja s 5 svijetlećih dioda.

- **Integrirana CMOS HD kamera d 5 megapiksela.**
- **Bežični prijenos podataka putem WLAN-a koristeći besplatnu Leica AirLab aplikaciju (preduvjeti sustava: Android od 4.1, iOS od 7.0). Pomoću Leica AirLab aplikacije kamera se može podesiti, mogu se snimiti fotografije i mjerenja, moguće je ostaviti komentare, a moguće je i slanje e-maila. Fotografije se mogu pohraniti u mapi za fotografije i učitati u socijalne medije.**
- **Istovremeni pristup kameri za više korisnika.**
- **Dodatni HDMI, USB 2.0 i Ethernet izlaz.**
- **Integrirani utor za SD kartice.**

Dio isporuke:

USB-, HDMI-kabel, softver za prihvat, Tuljak za zaštitu od prašine

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ø vidnog polja | 5,7 - 25 mm |
| Zumiranje | 4,4:1 |
| Radni razmak | 100 mm |
| Osvjetljenje | odabir između 3 metode: maks. osvjetljenje s 5 svijetlećih dioda, koso osvjetljenje s 3 svijetleće diode, ravni svjetlosni trak s 2 svijetleće diode |
| Težina | 6,3 kg |
| Sustav LED rasvjete | Ugrađen, svjetlost odozgo i prolazna svjetlost može se uključivati kombinirano |
| Kut gledanja | 60 stupanj |
| Povećavanje (x-puta) | 8 - 35 |
| Optički sustav | 10° Greenough parfokal |
| Osvjetljenje koje se može regulirati | da |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Stereomikroskop |