

**XDPT..ER-D41, X500, veličina izmjenjive rezne pločice: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221939 12
GTIN	2050002058729
Razred artikla	28F

**Opis****Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDPT120508-ER-D41
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	X500
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,15 - 1 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		