

**ER stezna matica, za ER: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309580 20
GTIN	4045197743299
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. **Sa šestokutom SW 25.**

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Tehnički opis

Navoji	M25×1,5
maksimalni stezni moment	110 Nm
Ukupna duljina	19,5 mm
Vanjski Ø D	34 mm

za ER	20 mm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica