

Garant**Strojni ureznik DIN 376, vaporiziran, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134980 M3
GTIN	4045197745651
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****sve veličine = DIN 376 (= suženi Ø drške) – za veće dubine obrade.****Tehnički opis**

Ø drške D _s	2,2 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,5 mm
Standard	DIN 376
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Ø navoja	3 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj

Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrbla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		