

Garant
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø e8 DC: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202725 25
GTIN	4045197746566
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Bez skošenja reznih oštrica 45°.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	60 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	24,5 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
\varnothing drške D_s	25 mm
Duljina rezne oštrice L_s	50 mm
\varnothing reza D_c	25 mm
Oblik drške	HB
Broj zubi Z	4
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	H
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

