

## Garnitura za ER stezni sustav, SK 40, za veličinu ER čahura: 25



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300630 25
GTIN	2050001855268
Razred artikla	37D

### Opis

#### Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus su brušeni.
- Visoka preciznost rotacije sustava  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- Do 40 % veća snaga stezanja, kod nazivnog  $\emptyset$ .

#### Prednost:

- Dulji vijek trajanja, optimalna sigurnost procesa.
- Bolja kvaliteta (kvaliteta površine, strože tolerancije izrade).
- Niski troškovi proizvodnje.

#### Dio isporuke:

ER glava s maticom (br. 300470 vel. 16, 25 odn. 32), ER stezni ključ (br. 613300 vel. 25 odn. 309680 vel. 32) i ER stezne čahure (br. 308901, 308941 odn. 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.

Uključujući plastični kovčeg.

#### Dodatni pribor:

Stezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br.308820; 308830, ER stezni ključ br. 309680 – 309745, ER stezna čahura br. 308901 – 309434, ER stezna matica br. 309615 (za stezne pločice), stezne pločice br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

## Tehnički opis

za ER stezna kliješta	25
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
Stezna glava za ER čahureoblik ADB za veličinu ER čahura 25	300470 25