

HOLEX**Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365055 80
GTIN	4062406188627
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

- **Upotreba horizontalna, vertikalna ili bočna.**
- **Čvrsta izvedba prikladna za rukovanje.**
- **Čeljusti prokaljene i brušene.**
- **Dosljedna ukupna duljina. (Vreteno ulazi u ručku!)**
- **Univerzalna mogućnost pričvršćenja pomoću dugačkih rupa.**
- **Pomična čeljust, vođena sa strane.**
- **Fiksna stezna čeljust s trima vertikalnim prizmama i jednom horizontalnom prizmom.**
- **S ručicom koja se može odvojiti.**

Upotreba:

Za stezanje obradaka na bušilicama.

Materijal:

Tijelo od lijevanog željeza.

Točnost:

Unutar **0,20 mm**.

Tehnički opis

Visina čeljusti C	30 mm
Težina	4 kg
Područje stezanja b	77 mm

Duljina osnovnog tijela a	158 mm
Ukupna visina c	64 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

Pribor

Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 80	365046 80
---	-----------