

Garant**APMT 133504 ER, HB8630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215392 INOX
GTIN	4045197746689
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{maks}} = 6$ mm.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,4 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133504 ER
Vrsta	HB8630
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		