


Garant**ONMU 05T6 ANER, HB8630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 213435 INOX |
| GTIN | 4045197747822 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Dvostrano s 2x8 oštrice.

Preporuka:**Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnički opis**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Tip | INOX |
| Posmak f_z po zubu | 0,2 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 16 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ONMU 05T6 ANER |
| Vrsta | HB8630 |
| Rezni materijal | HM |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| maksimalna dubina reza ap maks | 3 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | M |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |