

Garant
Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, Weldon drška, Ø D: 20mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212115 20
GTIN	4045197746740
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ \text{mm}$.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø drške D _s h6	20 mm
Duljina izboja L ₁	47 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Ø D ₃	10 mm
Ø reza D _c	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj

Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP