

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, Weldon drška, Ø D: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212115 25
GTIN	4045197746757
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Duljina izboja L_1	48 mm
Broj oštrica Z	3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø drške D_s h6	20 mm
Ø reza D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm
Unutarnje hlađenje	da

Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804