

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 35/5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	5
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003

Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø D ₃	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8