

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, Ø D / broj pločica
Z: 42/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2\text{ mm}$.

Tehnički opis

Ø D ₃	32 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1003
Ø reza D _c	42 mm
Broj oštrica Z	6

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219804