

**HOLEX****Kutna glodača glava 90°, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Razred artikla	220

**Opis****Izvedba:**

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

**Pažnja:**

Bez Powercard!

**Napomena:**

Kako biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva se pločica mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru**.

GARANT moment odvijačem TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SOMT 09T304
Ø reza $D_c$	50 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	5

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810