

**Garant**

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, Ø D / broj pločica  
Z: 66/6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212150 66/6
GTIN	4045197750433
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
  - **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**
- Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

**Pažnja:**

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$  mm.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)

Broj oštrica Z	6
Ø reza D <sub>c</sub>	66 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Ø D <sub>3</sub>	54 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	15 - 27 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219807
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219805
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP