

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 32/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212160 32/3
GTIN	4045197750488
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Prihvatni navoj M	M16

Ø D ₃	20 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Ø reza D _c	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219805
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219807