

Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s navojem, Ø D / broj pločica
Z: 35/3mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212160 35/3
GTIN	4045197750495
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p \text{ maks}} = 2,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..12T3
Ø D ₁ h6	17 mm
Garnitura sigurnosnih vijaka	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	3
Ø D ₂	28,7 mm

Prihvatni navoj M	M16
Ø reza D _c	35 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ramping
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219807
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8