

**Garant****Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z:  
32/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212905 32/5
GTIN	4045197750594
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

**Prednost:**

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

**Napomena:**

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
Prihvatni navoj M	M16
Broj oštrica Z	5
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

$\varnothing D_3$	19 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	0,85 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	18 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	51 mm
Interpolacija $a_p$	0,85 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,95 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	62 mm
Seriya	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2