

Garant
GARANT Softcut® HSI, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

Upotreba:

Posebice kod strojeva sa slabijim pogonom i za obradu na većim dubinama pri malim ulaznim promjerima.

Napomena:

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Za precizne 90° kutove odaberite $a_p = 6$ mm.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza a_p maks	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 0836..
Ø reza D_c	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)

Prihvatni navoj M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Serija	Softcut®
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219863