

## Garant

### Feedking glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 18/2Lmm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212902 18/2L
GTIN	4045197649348
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

##### Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama sa 4 oštrice**.

##### Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

#### Tehnički opis

Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm
Ø drške D <sub>5</sub> h6	16 mm
Broj oštrica Z	2
Ø D <sub>3</sub>	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	18 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	160 mm

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	34 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	23 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	4,29 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	4 mm
Interpolacija $a_p$	0,85 mm
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice $\kappa$	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP