

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama sa 4 oštrice**.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Duljina izboja L ₁	35 mm
Ø drške D ₅ h ₆	20 mm
Broj oštrica Z	3
Ø D ₃	12 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
Ø reza D _c	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	180 mm

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	37 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,56 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11 mm
Interpolacija a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	10 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP