

**Garant****VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 6,2mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 122809 6,2    |
| GTIN           | 4045197758880 |
| Razred artikla | 11E           |

**Opis****Izvedba:**

**DLC prevlaka  $sp^2$**  najnovije generacije s **malim koeficijentom trenja** omogućuje **djelotvorno uklanjanje srha**. Za **visokoučinkovitu obradu materijala od aluminija**. **Velika točnost poravnanja i cilindričnost rupa kroz 6 vodeće faze**.

**Napomena:**

Duljina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnički opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ukupna duljina L                            | 114 mm               |
| Tolerancija drške                           | h6                   |
| Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$          | 76 mm                |
| Tolerancija nazivnog Ø                      | h7                   |
| Ø drške $D_s$                               | 8 mm                 |
| Standard                                    | Standard proizvođača |
| Nazivni Ø $D_c$                             | 6,2 mm               |
| Broj oštrica Z                              | 2                    |
| Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka      | 0,45 mm/okr          |
| preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$ | 66,7 mm              |
| Prevlaka                                    | DLC                  |
| Rezni materijal                             | VHM                  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| izvedba            | 8xD              |
| Tip                | W                |
| Kut vrha           | 135 stupanj      |
| Drška              | DIN 6535 HB s h6 |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara    |
| Strategija rezanja | HPC              |
| Polustandardno     | da               |
| Prsten u boji      | žuto             |
| Vrsta proizvoda    | Spiralno svrdlo  |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno    | 325 m/min      | N       |
| Aluminij (kratkih odlomaka)    | prikladno    | 360 m/min      | N       |
| Aluminij > 10% Si              | prikladno    | 315 m/min      | N       |
| PMMA akril                     | prikladno    | 135 m/min      | N       |
| PEEK                           | prikladno    | 110 m/min      | N       |
| PVDF GF20                      | prikladno    | 80 m/min       | N       |
| PA 66 GF30                     | prikladno    | 70 m/min       | N       |
| PEEK GF30                      | prikladno    | 60 m/min       | N       |
| PTFE CF25                      | prikladno    | 70 m/min       | N       |
| Cu                             | prikladno    | 140 m/min      | N       |
| CuZn                           | prikladno    | 160 m/min      | N       |
| GFK                            | prikladno    | 70 m/min       | N       |
| CFK                            | prikladno    | 70 m/min       | N       |
| mokro maksimalno               | prikladno    |                |         |
| mokro minimalno                | prikladno    |                |         |

