

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica Oblik E, HB7530, Ø pločice: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231690 15
GTIN	4045197761088
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i vođenje.
Oblik E 180° oštrica s vrhom za centriranje 142° i zaštitnom fazom 0,5 mm.

Upotreba:

Za prolazne osnovne rupe prema DIN-ISO 273 i upuštenja prema DIN 74, list 2 FormH, J i K, izvedba srednja.
Za vijke prema DIN912, 6912 und 7984, ISO1207 (DIN84).

Napomena:

Ostale dimenzije isporučive na upit. Navedeni parametri obrade vrijede za 5×D izmjenjivu glavu.

Tehnički opis

Ø upuštanja	15 mm
prikladno za Ø prolaznu rupu	9 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M8
Serijski naziv	HiPer-Drill
Kutni ugao za upuštanje	180 stupanj

Vrsta	HB7530
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za skošavanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	40 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	prikladno	30 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		