

**Garnitura paralelnih kladica, duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	366704 125
GTIN	4045197761200
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

HOLEX – standardna izvedba. Tolerancija visine i uparivanja 0,01 mm. Spremljeno u drvenoj kutiji (kao na slici). Tvrdoća: 60 HRC.

Fino brušeno u parovima.**Upotreba:**

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Sadržaj:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Napomena:

Vel. 125 – 200: 1 mm uzlazno; može dosegnuti sve dimenzije osim 9 mm.
Rezervni držač potražite na popisu rezervnih dijelova.

Tehnički opis

Duljina	125 mm
Broj letvica	24 par
Vrsta proizvoda	Paralelne pločice

Pribor

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X42 mm	366711 14X42
Zamjenska drvena kutija za paralelne kladice tip S2	366754 S2
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X40 mm	366711 12X40
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X15 mm	366711 12X15
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X35 mm	366711 12X35
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X20 mm	366711 12X20
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X17 mm	366711 14X17
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X18 mm	366711 10X18
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X38 mm	366711 10X38
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X13 mm	366711 10X13
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X22 mm	366711 14X22
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X11 mm	366711 8X11
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X16 mm	366711 8X16
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X21 mm	366711 8X21
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X27 mm	366711 14X27
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X36 mm	366711 8X36

Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X37 mm	366711 14X37
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X23 mm	366711 10X23
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X28 mm	366711 10X28
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 14X32 mm	366711 14X32
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X26 mm	366711 8X26
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X30 mm	366711 12X30
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 10X33 mm	366711 10X33
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 12X25 mm	366711 12X25
Pojedinačni parovi paralelnih kladica za366702 / 6704 vel. 125 širina×visina 8X31 mm	366711 8X31