

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica Oblik E, HB7530, Ø pločice: 33mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231690 33
GTIN	4045197761149
Razred artikla	21M

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i vođenje.  
Oblik E 180° oštrica s vrhom za centriranje 142° i zaštitnom fazom 0,5 mm.

**Upotreba:**

Za prolazne osnovne rupe prema DIN-ISO 273 i upuštenja prema DIN 74, list 2 FormH, J i K, izvedba srednja.<br>Za vijke prema DIN912, 6912 und 7984, ISO1207 (DIN84).

**Napomena:**

Ostale dimenzije isporučive na upit. Navedeni parametri obrade vrijede za 5×D izmjenjivu glavu.

**Tehnički opis**

Ø upuštanja	33 mm
prikladno za Ø prolaznu rupu	21 mm
za DIN vijke s cilindričnom glavom	M20
Serijski naziv	HiPer-Drill
Kutni ugao za upuštanje	180 stupanj

Vrsta	HB7530
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za skošavanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	75 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	40 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		