

**Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja, BT 40, Područje navoja: M14-33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: ISO 7388-2

Kompenzacija duljine na tlak: 20 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 20 mm

Vanjski Ø D: 78 mm

Unutarnji Ø d₁: 48 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 162,5 mm

Tehnički opis

Kompenzacija duljine na vlak	20 mm
Unutarnji $\varnothing d_1$	48 mm
Vanjski $\varnothing D$	78 mm
Područje reza navoja	M14 – M33
Kompenzacija duljine na tlak	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	162,5 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 14 mm	335640 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 18 mm	335640 18
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335640 16
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 22 mm	335440 22
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335440 11
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335640 11
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 18 mm	335440 18
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 28 mm	335640 28
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 28 mm	335440 28
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 20 mm	335640 20
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 22 mm	335640 22
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335440 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335440 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335640 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 25 mm	335440 25
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 25 mm	335640 25
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 20 mm	335440 20
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335440 14