

**Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja, BT 50, Područje navoja: M14-33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: JIS B6339

Kompenzacija duljine na tlak: 20 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 20 mm

Vanjski Ø D: 78 mm

Unutarnji Ø d₁: 48 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 141 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	78 mm
Područje reza navoja	M14 – M33
Duljina izboja A-dimenzija	141 mm
Unutarnji Ø d ₁	48 mm
Kompenzacija duljine na vlak	20 mm
Kompenzacija duljine na tlak	20 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335440 12
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335640 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 22 mm	335440 22
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335640 11
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 18 mm	335440 18
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 22 mm	335640 22

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335640 14
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 25 mm	335440 25
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335640 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 20 mm	335640 20
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335440 16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 20 mm	335440 20
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 18 mm	335640 18
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 28 mm	335640 28
	335440 11

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 11 mm

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 28 mm

335440 28

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 25 mm

335640 25

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

308720 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus
50

308610 50

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 14 mm

335440 14

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
50

308620 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
50

308650 50