

Garant**VHM kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212590 8
GTIN	4045197761347
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm. Bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Tvrđi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Broj oštrica Z	2
Duljina izboja L_1	25 mm
Ø d_1	7,2 mm
Ø reza D_c	8 mm
Ø drške D_s h6	8 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Kopirno glodanje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Stezni vijak	219870