

Garant**VHM kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212590 10
GTIN	4045197761354
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Tvrđi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema \varnothing djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

$\varnothing d_1$	8,8 mm
\varnothing reza D_c	10 mm
Duljina izboja L_1	35 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
\varnothing drške D_s h6	10 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Kopirno glodanje

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	219874
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP