

Garant**VHM kopirna glodača glava dugačka, Cilindrična drška, Ø D: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212590 12
GTIN	4045197761361
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: $\pm 0,015$ mm.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.

Tvrđi metal – za velike dubine obrade i smanjenje vibracija.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema Ø djelovanja D_w . GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 10IP**.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	12 mm
Ø reza D_c	12 mm
Duljina izboja L_1	35 mm
Broj oštrica Z	2
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10,4 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Kopirno glodanje
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Stezni vijak	219873